

PureVision2HD

Materiál:	Balafilcon A
Obsah vody:	36%
Dioptrický rozsah:	+6,0 až -6,0 (po 0,25D) -6,5 až -12,0 (po 0,5D)
Zakřivení:	8,6
Průměr:	14
Centrální tloušťka:	0,07
Optická zóna:	8,9
Zabarvení:	světle modré
Velikost balení:	6 čoček
Způsob nošení:	denní, kontinuální nošení
Interval nošení:	měsíční výměna

PureVision2HD for Astigmatism

Materiál:	Balafilcon A
Obsah vody:	36%
Dioptrický rozsah:	+6,0 až -6,0 (po 0,25D) -6,5 až -9,0 (po 0,5D); cylindry 0,75; 1,25; 1,75; 2,25 rozsah po10°
Zakřivení:	8,9
Průměr:	14,5
Centrální tloušťka:	0,1
Optická zóna:	8
Zabarvení:	světle modré
Velikost balení:	6 čoček
Způsob nošení:	denní, kontinuální nošení
Interval nošení:	měsíční výměna

PureVision2 for Presbyopia

Materiál:	Balafilcon A
Obsah vody:	36%
Dioptrický rozsah:	+6,0 až -10,0 po(0,25D); nízká adice do 1,5D; vysoká adice nad 1,5D
Zakřivení:	8,9
Průměr:	14,5
Centrální tloušťka:	0,1
Optická zóna:	8
Zabarvení:	světle modré
Velikost balení:	6 čoček
Způsob nošení:	denní, kontinuální nošení
Interval nošení:	měsíční výměna